Filter LF-1/8-D-MINI-A-NPT

Artikelnummer: 173677



Gegevensblad

Functie	Waarde
Bouwgrootte	Mini
Serie	D
Inbouwpositie	Verticaal
Filterfijnheid	40 µm
Condensaataftap	Volautomatisch
Max. hoeveelheid condensaat	22 cm³
Schaalbescherming	Metalen beschermkap
Bedrijfsdruk	2 bar...12 bar
Normaal nominaal debiet	1000 l/min
Bedrijfsmedium	Perslucht conform ISO 8573-1:2010 [7:9:-] Inerte gassen
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	2 - matige corrosiebelasting
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
Lagertemperatuur	-10 °C...60 °C
Luchtreinheidsklasse aan de uitgang	Perslucht volgens ISO 8573-1:2010 [7:8:4] Inerte gassen
Mediumtemperatuur	5 °C...60 °C
Omgevingstemperatuur	5 °C...60 °C
Bevestigingstype	Naar keuze: Leidinginbouw Met hoekbeugel
Pneumatische aansluiting 1	1/8 NPT
Pneumatische aansluiting 2	1/8 NPT
Materiaal-informatie	RoHS conform
Materiaal filter	PE
Materiaal behuizing	Persgegoten zink
Materiaal schaal	PC