Filter LF-3/4-D-MIDI-NPT

Artikelnummer: 173696

FESTO



Gegevensblad

Functie	Waarde
Bouwgrootte	Midi
Serie	D
Inbouwpositie	Verticaal
Filterfijnheid	40 µm
Condensaataftap	Manueel schakelend
Max. hoeveelheid condensaat	43 cm³
Schaalbescherming	Metalen beschermkap
Bedrijfsdruk	0 bar...16 bar
Normaal nominaal debiet	3000 l/min
Bedrijfsmedium	Perslucht conform ISO 8573-1:2010 [-:9:-] Inerte gassen
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	2 - matige corrosiebelasting
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
Lagertemperatuur	-10 °C...60 °C
Luchtreinheidsklasse aan de uitgang	Perslucht volgens ISO 8573-1:2010 [7:8:4] Inerte gassen
Mediumtemperatuur	-10 °C...60 °C
Omgevingstemperatuur	-10 °C...60 °C
Bevestigingstype	Naar keuze: Leidinginbouw Met hoekbeugel
Pneumatische aansluiting 1	3/4 NPT
Pneumatische aansluiting 2	3/4 NPT
Materiaal-informatie	RoHS conform
Materiaal filter	PE
Materiaal behuizing	Persgegoten zink
Materiaal schaal	PC