Fijnfilter LFMB-1/4-D-MINI-A-NPT

Artikelnummer: 173711



Gegevensblad

Functie	Waarde
Serie	D
Bouwgrootte	Mini
Filterfijnheid	1 µm
Condensaataftap	Volautomatisch
Bedrijfsdruk	2 bar...12 bar
Bedrijfsmedium	Perslucht conform ISO 8573-1:2010 [6:8:4] Inerte gassen
Luchtreinheidsklasse aan de uitgang	Perslucht volgens ISO 8573-1:2010 [5:7:3] Inerte gassen
Max. normaal debiet voor luchtreinheidsklasse	650 l/min
Min. normaal debiet voor luchtreinheid klasse	150 l/min
Filterrendement	99.99 %
Schaalbescherming	Metalen beschermkap
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	2 - matige corrosiebelasting
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
Mediumtemperatuur	1.5 °C...60 °C
Omgevingstemperatuur	-10 °C...60 °C
Restoliegehalte	0.5 mg/m3
Bevestigingstype	Naar keuze: Leidinginbouw Met hoekbeugel
Inbouwpositie	Verticaal
Pneumatische aansluiting 1	1/4 NPT
Pneumatische aansluiting 2	1/4 NPT
Materiaal behuizing	Persgegoten zink
Materiaal filter	Borsilicaatvezel
Materiaal schaal	PC
Materiaal-informatie	RoHS conform