# Fijnfilter LFMB-3/4-D-MAXI-NPT

Artikelnummer: 173720

FESTO



## Gegevensblad

| Functie | Waarde |
|---|---|
| Serie | D |
| Bouwgrootte | Maxi |
| Filterfijnheid | 1 µm |
| Condensaataftap | Manueel schakelend |
| Bedrijfsdruk | 1 bar...16 bar |
| Bedrijfsmedium | Perslucht conform ISO 8573-1:2010 [6:8:4]<br>Inerte gassen |
| Luchtreinheidsklasse aan de uitgang | Perslucht volgens ISO 8573-1:2010 [5:7:3]<br>Inerte gassen |
| Max. normaal debiet voor luchtreinheidsklasse | 2220 l/min |
| Min. normaal debiet voor luchtreinheid klasse | 750 l/min |
| Filterrendement | 99.99 % |
| Schaalbescherming | Metalen beschermkap |
| Corrosiebestendigheidsklasse KBK | 2 - matige corrosiebelasting |
| LABS-conformiteit | VDMA24364-B1/B2-L |
| Mediumtemperatuur | 1.5 °C...60 °C |
| Omgevingstemperatuur | -10 °C...60 °C |
| Restoliegehalte | 0.5 mg/m3 |
| Bevestigingstype | Naar keuze:<br>Leidinginbouw<br>Met hoekbeugel |
| Inbouwpositie | Verticaal |
| Pneumatische aansluiting 1 | 3/4 NPT |
| Pneumatische aansluiting 2 | 3/4 NPT |
| Materiaal behuizing | Persgegoten zink |
| Materiaal filter | Borsilicaatvezel |
| Materiaal schaal | PC |
| Materiaal-informatie | RoHS conform |