Filterregelventiel LFR-3/8-D-7-MINI-A-NPT

Artikelnummer: 173779



Gegevensblad

Functie	Waarde
Bouwgrootte	Mini
Serie	D
Inbouwpositie	Verticaal
Filterfijnheid	40 µm
Condensaataftap	Volautomatisch
Max. hoeveelheid condensaat	22 cm³
Schaalbescherming	Metalen beschermkap
Bedrijfsdruk	2 bar...12 bar
Max. drukhysterese	0.2 bar
Normaal nominaal debiet	1700 l/min
Bedrijfsmedium	Perslucht conform ISO 8573-1:2010 [7:9:-] Inerte gassen
Aanwijzing bij het bedrijfs-/stuurmedium	Geoliede werking mogelijk (in het verdere werking vereist)
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	2 - matige corrosiebelasting
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
Lagertemperatuur	-10 °C...60 °C
Luchtreinheidsklasse aan de uitgang	Perslucht volgens ISO 8573-1:2010 [7:8:4] Inerte gassen
Mediumtemperatuur	5 °C...60 °C
Omgevingstemperatuur	5 °C...60 °C
Productgewicht	460 g
Bevestigingstype	Naar keuze: Leidinginbouw Met hoekbeugel
Pneumatische aansluiting 1	3/8 NPT
Pneumatische aansluiting 2	3/8 NPT
Materiaal-informatie	RoHS conform
Materiaal behuizing	Persgegoten zink
Materiaal schaal	PC