Olievernevelaar LOE-1/4-D-MINI-NPT

Artikelnummer: 173821

FESTO



Gegevensblad

Functie	Waarde
Max. olievulhoeveelheid	45 cm³
Schaalbescherming	Metalen beschermkap
Bedrijfsdruk	16 bar
Minimaal debiet voor olievernevelaarfunctie	3 l/min
Normaal nominaal debiet	2300 l/min
Bedrijfsmedium	Perslucht conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Inerte gassen
Aanwijzing bij het bedrijfs-/stuurmedium	Geoliede werking niet mogelijk
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	2 - matige corrosiebelasting
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
Luchtreinheidsklasse aan de uitgang	Perslucht conform ISO 8573-1:2010 [7:4:-] Inerte gassen
Mediumtemperatuur	-10 °C...60 °C
Omgevingstemperatuur	-10 °C...60 °C
Productgewicht	270 g
Bevestigingstype	Met toebehoren
Pneumatische aansluiting 1	1/4 NPT
Pneumatische aansluiting 2	1/4 NPT
Materiaal-informatie	RoHS conform
Materiaal schaal	PC