Verzorgingseenheid FRC-1/4-D-5M-MINI-NPT

Artikelnummer: 173840



Gegevensblad

Functie	Waarde
Bouwgrootte	Mini
Inbouwpositie	Verticaal
Condensaataftap	Manueel schakelend
Filterfijnheid	5 µm
Bedrijfsdruk	1 bar...16 bar
Drukregelbereik	0.5 bar...12 bar
Normaal nominaal debiet	850 l/min
Bedrijfsmedium	Perslucht conform ISO 8573-1:2010 [-:9:-] Inerte gassen
Aanwijzing bij het bedrijfs-/stuurmedium	Geoliede werking mogelijk (in het verdere werking vereist)
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	2 - matige corrosiebelasting
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
Luchtreinheidsklasse aan de uitgang	Perslucht conform ISO 8573-1:2010 [6:8:-] Inerte gassen
Mediumtemperatuur	-10 °C...60 °C
Omgevingstemperatuur	-10 °C...60 °C
Productgewicht	660 g
Bevestigingstype	Naar keuze: Leidinginbouw Met hoekbeugel
Pneumatische aansluiting 1	1/4 NPT
Pneumatische aansluiting 2	1/4 NPT
Materiaal-informatie	RoHS conform
Materiaal behuizing	Persgegoten zink
Materiaal schaal	PC