Plug met kabel KMEB-2-230-2,5

Artikelnummer: 174846



Gegevensblad

Functie	Waarde
Bevestigingstype	Op magneetventiel met centrale schroef M2,5
Inbouwpositie	Willekeurig
Productgewicht	200 g
Elektrische aansluiting	4-polig Haakse contactdoos Vorm C conform DIN EN 175301-803
Nominale bedrijfsspanning AC	230 V
Aarddraadaansluiting	Voorhanden
Kabellengte	2.5 m
Kabeldiameter	6.2 mm
Kabelmontage	3 x 0,75 mm²
Beschermingsklasse	IP65 conform IEC 60529
Omgevingstemperatuur	-20 °C...80 °C
CE-teken (zie conformiteitsverklaring)	Conform EU-laagspanningsrichtlijn conform EU-RoHS-richtlijn
UKCA-teken (zie conformiteitsverklaring)	volgens de UK RoHS-voorschriften volgens de UK-voorschriften voor elektrisch productie-apparatuur
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
Materiaal-informatie	RoHS conform
Materiaal kabelmantel	TPE-U(PUR)
Materiaal behuizing	PA POM
Materiaal steekcontacten	Brons