Positiesensor SMH-S1-HGD16

Artikelnummer: 175713



Gegevensblad

Functie	Waarde
Bouwvorm	voor grijper
CE-teken (zie conformiteitsverklaring)	Conform EU-EMC-richtlijn conform EU-RoHS-richtlijn
UKCA-teken (zie conformiteitsverklaring)	volgens de UK-voorschriften voor EMC volgens de UK RoHS-voorschriften
Materiaal-informatie	RoHS conform
Meetgrootheden	positie
Meetprincipe	magnetisch Hall
Omgevingstemperatuur	5 °C...60 °C
Kortsluitingsbestendigheid	nee
Bestendigheid tegen overbelasting	Niet aanwezig
Uitgangssignaal	Analoog
Polariteitsbescherming	nee
Elektrische aansluiting 1, aansluittype	Kabel met stekker
Elektrische aansluiting 1, aansluittechniek	M8x1 A-gecodeerd conform EN 61076-2-104
Elektrische aansluiting 1, aantal polen/aders	4
Materiaal steekcontacten	Messing, verguld
Kabellengte	0.5 m
Kleur kabelmantel	Grijs
Materiaal kabelmantel	TPE-U(PUR)
Bevestigingstype	vastgeschroefd aan grijper
Inbouwpositie	Willekeurig
Productgewicht	30 g
Materiaal behuizing	Aluminium kneedlegering Epoxyhars Messing, vernikkeld POM PUR
Beschermingsklasse	IP65
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	2 - matige corrosiebelasting
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L