Kunststofslang PUN-10X1,5-GE

Artikelnummer: 178420

Gegevensblad

Functie	Waarde
Buiten-Ø	10 mm
Debietrelevante buigradius	54 mm
Binnen-Ø	7 mm
Min. buigradius	28 mm
Gebruiksinstructie	TPE-U op basis van esters De kunststofslang mag alleen in contact worden gebracht met kabels waarvan de mantel vrij is van fosforzuurester. Anders kan de kunststofslang beschadigd raken.
Eigenschappen slang	geschikt voor kabelrupsen
Bedrijfsdruk van het volledige temperatuurbereik	-0.095 MPa...0.7 MPa -0.95 bar...7 bar -13.775 psi...101.5 psi
Temperatuurafhankelijke bedrijfsdruk	-0.095 MPa...1 MPa -0.95 bar...10 bar -13.775 psi...145 psi
Goedkeuring	TÜV
Certificaat instantie van afgifte	B 013277 0506 00
Bedrijfsmedium	Perslucht conform ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Brandtest materiaal	UL94 HB
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
Omgevingstemperatuur	-35 °C...60 °C
Productgewicht volgens lengte	0.0489 kg/m
Pneumatische aansluiting	voor steekaansluiting met buiten-Ø 10 mm
Kleur	geel
Shore-hardheid	D 52 +/-3
Materiaal-informatie	RoHS conform
Materiaal slang	TPE-U(PU)