# Klempatroon KP-4-80

Artikelnummer: 178452

## Gegevensblad

| Functie | Waarde |
|---|---|
| Inbouwpositie | Willekeurig |
| Klemsoort met werkrichting | Aan beide zijden<br>Klemming door veer, lossen door perslucht |
| Constructieve opbouw | Kantelschijven |
| Varianten | Enkele zuigerstang |
| Bedrijfsdruk | 1 MPa<br>10 bar |
| Losmaakdruk | 0.3 MPa<br>3 bar |
| te klemmen rond materiaal | 4 mm |
| Bedrijfsmedium | Perslucht conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| Aanwijzing bij het bedrijfs-/stuurmedium | Geoliede werking mogelijk (in het verdere werking vereist) |
| Corrosiebestendigheidsklasse KBK | 2 - matige corrosiebelasting |
| LABS-conformiteit | VDMA24364-B1/B2-L |
| Omgevingstemperatuur | -10 °C...80 °C |
| Statische houdkracht | 80 N |
| Productgewicht | 10 g |
| Materiaal afdichtingen | NBR<br>TPE-U(PU) |
| Materiaal veer | Verenstaal |
| Materiaal behuizing | Aluminium<br>Geanodiseerd |
| Materiaal klemklauw | Messing |
| Materiaal zuiger | POM |