Klemeenheid DADL-EL-Q11-50

Artikelnummer: 1796637

Gegevensblad

Functie	Waarde
Bouwgrootte	50
Instelbereik zwenkhoek	62 deg...200 deg
Constructieve opbouw	Zuiger Zuigerstang
Positiedetectie	Voor naderingssensor
Bedrijfsdruk	0.3 MPa...0.8 MPa 3 bar...8 bar 43.5 psi...116 psi
Bedrijfsmedium	Perslucht conform ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Aanwijzing bij het bedrijfs-/stuurmedium	Geoliede werking mogelijk (in het verdere werking vereist)
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	2 - matige corrosiebelasting
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
Omgevingstemperatuur	-10 °C...60 °C
Productgewicht	1610 g
Bevestigingstype	Met doorgangsboring en centreerhuls
Pneumatische aansluiting	G1/8
Materiaal-informatie	RoHS conform
Materiaal afdichtingen	NBR TPE-U(PU)
Materiaal behuizing	Aluminium Hard geanodiseerd
Materiaal behuizingsdeksel	Aluminium geanodiseerd
Materiaal lager	Kunststof
Materiaal schijf	Aluminium Geanodiseerd
Materiaal schroeven	Staal Verzinkt
Werking	Enkelwerkend Trekkend