Schokdemperhouder DADP-ES-G6-20

Artikelnummer: 1812473

Gegevensblad

Functie	Waarde
Bouwgrootte	20
Inbouwpositie	Willekeurig
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	2 - matige corrosiebelasting
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
Omgevingstemperatuur	0 °C...60 °C
Max. aanslagkracht	1100 N
Max. aanhaalmoment	9.9 Nm
Productgewicht	185 g
Bevestigingstype	Met doorgangsboring en centreerhuls
Materiaal-informatie	RoHS conform
Materiaal aanslagbeugel	Aluminium kneedlegering Geanodiseerd