Contrastekker voor sensoren SIE-GD

Artikelnummer: 18494

Gegevensblad

Functie	Waarde
Conform norm	EN 61076-2-101 EN 61984
Bevestigingstype	met wartelmoer
Productgewicht	13 g
Elektrische aansluiting	4-polig Contactdoos recht / schroefklem M12x1
Stekkercodering	A
Bereik voor bedrijfsspanning DC	0 V...250 V
Bereik voor bedrijfsspanning AC	0 V...250 V
Stroombelastbaarheid bij 40°C	4 A
Piekspanningsweerstand	2.5 kV
Toegelaten kabeldiameter	4 mm...6 mm
Aansluitdoorsnede	0.25 mm²...0.75 mm²
Beschermingsklasse	IP67
Omgevingstemperatuur	-25 °C...85 °C
CE-teken (zie conformiteitsverklaring)	Conform EU-laagspanningsrichtlijn
UKCA-teken (zie conformiteitsverklaring)	volgens de UK-voorschriften voor elektrisch productie-apparatuur
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
Materiaal-informatie	RoHS conform
Vervuilingsgraad	3
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	4 - bijzonder sterke corrosiebelasting
Materiaal behuizing	PA
Kleur behuizing	zwart
Materiaal wartelmoer	PA
Materiaal afdichtingen	CR FPM
Materiaal steekcontacten	Messing Witbrons gecoat