Contrastekker NTSD-WD-9

Artikelnummer: 18527

Gegevensblad

Functie	Waarde
Bevestigingstype	met wartelmoer
Inbouwpositie	Willekeurig
Productgewicht	30 g
Elektrische aansluiting	4-polig Haakse contactdoos Schroefklem
Bereik voor bedrijfsspanning AC	250 V
Stroombelastbaarheid	16 A
Kabelschroefkoppeling	Pg9
Toegelaten kabeldiameter	6 mm...8 mm
Aansluitdoorsnede	1.5 mm²
Beschermingsklasse	IP67
Omgevingstemperatuur	-5 °C...50 °C
Lagertemperatuur	-20 °C...70 °C
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
Materiaal behuizing	PBT
Materiaal steekcontacten	Koperlegering Messing