# Gaffelkop CRSG-M27X2

Artikelnummer: 185361

## Gegevensblad

| Functie | Waarde |
|---|---|
| Bouwgrootte | M27x2 |
| Inbouwpositie | Willekeurig |
| Gebaseerd op norm | ISO 8140 |
| Corrosiebestendigheidsklasse KBK | 4 - bijzonder sterke corrosiebelasting |
| LABS-conformiteit | VDMA24364-B2-L |
| Geschiktheid voor de productie van Li-ion-batterijen | Metalen met een gewichtsaandeel van meer dan 5% koper, zink of nikkel als zijn uitgesloten voor toepassing. Uitzondering vormen nikkel in staal, chemisch vernikkelde oppervlakken, printplaten, leidingen, elektrische connectoren en spoelen |
| Omgevingstemperatuur | -40 °C...150 °C |
| Productgewicht | 2022.1 g |
| Materiaal-informatie | RoHS conform |
| Materiaal bout | hooggelegeerd staal |
| Materiaal gaffel | hooggelegeerd staal |
| Materiaal moer | Hooggelegeerd staal |
| Materiaal zekering | hooggelegeerd staal |