Zwenkaandrijving DSM-10-240-P-FF-FW

Artikelnummer: 185946

FESTO





Gegevensblad

Functie	Waarde
Bouwgrootte	10
Dempingshoek	0 deg
Instelbereik zwenkhoek	0 deg...200 deg
Zwenkhoek	0 deg...200 deg
Inbouwpositie	Willekeurig
Fijnafstelling	-5 deg
Werking	dubbelwerkend
Constructieve opbouw	Zwenkvleugel
Positiedetectie	zonder
Bedrijfsdruk	2.5 bar...8 bar
Max. zwenkfrequentie bij 6 bar	2 Hz
Bedrijfsmedium	Perslucht conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Aanwijzing bij het bedrijfs-/stuurmedium	Geoliede werking mogelijk (in het verdere werking vereist)
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
Omgevingstemperatuur	0 °C...60 °C
Theoretisch draaimoment bij 6 bar	0.85 Nm
Toegestaan massatraagheidsmoment	0.0026 kgm²
Productgewicht	250 g
Bevestigingstype	met inwendige schroefdraad
Pneumatische aansluiting	M3
Materiaal-informatie	RoHS conform
Materiaal aandrijfas	Hooggelegeerd roestvast staal
Materiaal afdichtingen	TPE-U(PU)
Materiaal behuizing	Aluminium Geanodiseerd