# Steekschroefkoppeling QS-V0-G3/8-10

Artikelnummer: 186321

## Gegevensblad

| Functie | Waarde |
|---|---|
| Bouwgrootte | Standaard |
| Nominale doorlaat | 9 mm |
| Brandtest materiaal | UL94 V-0 (behuizing)<br>UL94 V-0 (demontagering) |
| Dichtingstype aan de inschroeftap | Afdichtingsring |
| Bouwvorm | Rechte vorm |
| Verpakkingsgrootte | 10 |
| Constructieve opbouw | Push-Pull-principe |
| Bedrijfsdruk van het volledige temperatuurbereik | -0.095 MPa...1 MPa<br>-0.95 bar...10 bar<br>-13.775 psi...145 psi |
| Informatie over de bedrijfsdruk | Water: max. 0,6 MPa bij max. 50 °C |
| Bedrijfsmedium | Perslucht conform ISO 8573-1:2010 [7:-:-]<br>Water (vloeibaar, ijsvrij) |
| Aanwijzing bij het bedrijfs-/stuurmedium | Geoliede werking mogelijk |
| Corrosiebestendigheidsklasse KBK | 2 - matige corrosiebelasting |
| LABS-conformiteit | VDMA24364-B1/B2-L |
| Omgevingstemperatuur | 0 °C...60 °C |
| Nominaal aanhaalmoment | 15.5 Nm |
| Tolerantie t.o.v. het nominale aanhaalmoment | ± 20 % |
| Productgewicht | 23 g |
| Bevestigingstype | Buitenzeskant SW19 |
| Pneumatische aansluiting 1 | Uitwendige schroefdraad G3/8 |
| Pneumatische aansluiting 2 | voor slang buiten-Ø 10 mm |
| Kleur demontagering | Zwart |
| Materiaal inschroeftap | Messing, vernikkeld |
| Materiaal-informatie | RoHS conform |
| Materiaal behuizing | PBT |
| Materiaal schroefdraadafdichting | Aluminium<br>PBT |
| Materiaal demontagering | PBT |
| Materiaal slangafdichting | NBR |

| Functie | Waarde |
|---|---|
| Materiaal slangklemsegment | hooggelegeerd staal roestvast<br>Messing |