Stekker SEA-GS-9

Artikelnummer: 18778

Gegevensblad

Functie	Waarde
Gebaseerd op norm	EN 61076-2-101 EN 61984
Bevestigingstype	met huls met schroefdraad
Inbouwpositie	Willekeurig
Productgewicht	18 g
Elektrische aansluiting	4-polig Vorm A M12x1 Stekker recht / schroefklem
Bereik voor bedrijfsspanning DC	250 V
Bereik voor bedrijfsspanning AC	250 V
Stroombelastbaarheid bij 40°C	4 A
Piekspanningsweerstand	2.5 kV
Kabelschroefkoppeling	Pg9
Toegelaten kabeldiameter	6 mm...8 mm
Aansluitdoorsnede	0.75 mm²
Beschermingsklasse	IP67
Omgevingstemperatuur	-40 °C...85 °C
CE-teken (zie conformiteitsverklaring)	Conform EU-laagspanningsrichtlijn
UKCA-teken (zie conformiteitsverklaring)	volgens de UK-voorschriften voor elektrisch productie-apparatuur
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
Materiaal-informatie	RoHS conform
Vervuilingsgraad	3
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	2 - matige corrosiebelasting
Materiaal behuizing	PBT
Kleur behuizing	zwart
Materiaal wartelmoer	PBT
Materiaal steekcontacten	Messing Witbrons gecoat