Aansluitblok CPE14-PRSGO-2

Artikelnummer: 187829

Gegevensblad

Functie	Waarde
Max. aantal ventielplaatsen	2
Barstdruk	3 MPa
Bedrijfsdruk	-0.09 MPa...1 MPa
Bedrijfsmedium	Perslucht conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Aanwijzing bij het bedrijfs-/stuurmedium	Geoliede werking mogelijk (in het verdere werking vereist)
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	2 - matige corrosiebelasting
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
Productgewicht	950 g
Bevestigingstype aansluitplaat	Met doorgangsboring met h-rail
Pneumatische aansluiting 1	G3/8
Materiaal-informatie	RoHS conform
Materiaal behuizing	PA-versterkt