Vacuümzuiggrijper ESG-80

Artikelnummer: 189178

Gegevensblad

Functie	Waarde
Zuigerdiameter	80 mm
Inbouwpositie	Verticaal
Constructieve opbouw	Vacuümaansluiting boven Vacuümaansluiting zijkant met hoogtecompensatie met lange hoogtecompensatie
Toekenning zuignaphouder	Grootte 5
Zuigervorm	Rond vlak Rond diep rond extra-diep Rond vouwbalg 1,5-fach
Bedrijfsmedium	atmosferische lucht gebaseerd op ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	1 - lage corrosiebelasting
Omgevingstemperatuur	-30 °C...200 °C
Vacuümaansluiting	G1/8 G1/4
Materiaal-informatie	RoHS conform
Materiaal zuiger	FPM NBR PUR VMQ (silicone) Vulkollan