Vacuümzuiggrijper ESG-20X60

Artikelnummer: 189190

Gegevensblad

Functie	Waarde
Zuignapgrootte	20x60 mm
Inbouwpositie	Verticaal
Constructieve opbouw	Vacuümaansluiting boven Vacuümaansluiting zijkant met hoogtecompensatie met lange hoogtecompensatie
Toekenning zuignaphouder	Grootte 5
Zuigervorm	Ovaal vlak
Bedrijfsmedium	atmosferische lucht gebaseerd op ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	1 - lage corrosiebelasting
Omgevingstemperatuur	-10 °C...70 °C
Vacuümaansluiting	G1/8 G1/4
Materiaal-informatie	RoHS conform
Materiaal zuiger	NBR