Vacuümzuignaphouder ESH-HC-5-G

Artikelnummer: 189221

Gegevensblad

Functie	Waarde
Hoogtecompensatie zuignaphouder	10 mm
Volume	3.327 cm³
Inbouwpositie	Verticaal
Constructieve opbouw	Vacuümaansluiting boven met hoogtecompensatie
Toekenning zuignaphouder	Grootte 5
Bedrijfsmedium	atmosferische lucht gebaseerd op ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	1 - lage corrosiebelasting
LABS-conformiteit	VDMA24364-A1-L
Omgevingstemperatuur	-10 °C...60 °C
Productgewicht	112 g
Bevestigingstype	Met contramoer
Zuigerbevestiging	M10
Vacuümaansluiting	G1/8
Materiaal-informatie	RoHS conform
Materiaal houder	Aluminium Messing, vernikkeld POM Veredeld staal Hooggelegeerd staal