Vacuümzuignaphouder ESH-HDL-4-QS

Artikelnummer: 189249

Gegevensblad

Functie	Waarde
Hoogtecompensatie zuignaphouder	20 mm
Volume	0.37 cm³
Inbouwpositie	Verticaal
Constructieve opbouw	Vacuümaansluiting zijkant met hoogtecompensatie
Toekenning zuignaphouder	Grootte 4
Bedrijfsmedium	atmosferische lucht gebaseerd op ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	1 - lage corrosiebelasting
LABS-conformiteit	VDMA24364-A1-L
Omgevingstemperatuur	0 °C...60 °C
Productgewicht	65 g
Bevestigingstype	Met contramoer
Zuigerbevestiging	M6
Vacuümaansluiting	QS-6
Materiaal-informatie	RoHS conform
Materiaal afdichtingen	NBR Staal
Materiaal houder	Aluminium Messing, vernikkeld POM Veredeld staal Hooggelegeerd staal