# Vacuümzuignaphouder ESH-HDL-5-G

Artikelnummer: 189251

## Gegevensblad

| Functie | Waarde |
|---|---|
| Hoogtecompensatie zuignaphouder | 30 mm |
| Volume | 1.667 cm³ |
| Inbouwpositie | Verticaal |
| Constructieve opbouw | Vacuümaansluiting zijkant<br>met hoogtecompensatie |
| Toekenning zuignaphouder | Grootte 5 |
| Bedrijfsmedium | atmosferische lucht gebaseerd op ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
| Corrosiebestendigheidsklasse KBK | 1 - lage corrosiebelasting |
| LABS-conformiteit | VDMA24364-A1-L |
| Omgevingstemperatuur | -10 °C...60 °C |
| Productgewicht | 273 g |
| Bevestigingstype | Met contramoer |
| Zuigerbevestiging | M10 |
| Vacuümaansluiting | G1/8 |
| Materiaal-informatie | RoHS conform |
| Materiaal houder | Aluminium<br>Messing, vernikkeld<br>POM<br>Veredeld staal<br>Hooggelegeerd staal |