Vacuümzuiger ESS-2-SU

Artikelnummer: 189265



Gegevensblad

Functie	Waarde
Min. werkstukradius	10 mm
Nominale doorlaat	0.6 mm
Zuigerdiameter	2 mm
Zuigervolume	0.002 cm³
Uitwerpimpulsgeschiktheid	4 bar
Aansluitingspositie	Boven
Inbouwpositie	Willekeurig
Toekenning zuignaphouder	Grootte 1
Zuigervorm	Rond vlak
Bedrijfsdruk	-95 kPa...0 kPa -0.95 bar...0 bar -13.775 psi...0 psi
Nominale bedrijfsdruk	-70 kPa -0.7 bar -10.15 psi
Bedrijfsmedium	atmosferische lucht gebaseerd op ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	1 - lage corrosiebelasting
LABS-conformiteit	VDMA24364-zone III
Geschiktheid voor levensmiddelen	Zie uitgebreide informatie over het materiaal
Omgevingstemperatuur	-20 °C...60 °C
Houdkracht bij nominale bedrijfsdruk	0.1 N
Dwarskracht bij nominale bedrijfsdruk	0.5 N
Productgewicht	0.1 g
Bevestigingstype	Via vacuümaansluiting
Vacuümaansluiting	Buitendiameter 3 mm
Kleur	blauw
Shore-hardheid	60 +/- 5
Materiaal inschroeftap	Messing, vernikkeld

Functie	Waarde
Materiaal-informatie	RoHS conform
Materiaal zuiger	PUR