Vacuümzuiger ESS-80-SS

Artikelnummer: 189320

FESTO



Gegevensblad

Functie	Waarde
Min. werkstukradius	400 mm
Nominale doorlaat	6 mm
Zuigerdiameter	80 mm
Zuigervolume	19.312 cm³
Aansluitingspositie	Boven
Inbouwpositie	Willekeurig
Toekenning zuignaphouder	Grootte 5
Zuigervorm	Rond vlak
Bedrijfsdruk	-95 kPa...0 kPa -0.95 bar...0 bar -13.775 psi...0 psi
Nominale bedrijfsdruk	-70 kPa -0.7 bar -10.15 psi
Bedrijfsmedium	atmosferische lucht gebaseerd op ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	1 - lage corrosiebelasting
LABS-conformiteit	VDMA24364-zone III
Geschiktheid voor levensmiddelen	Zie uitgebreide informatie over het materiaal
Omgevingstemperatuur	-30 °C...180 °C
Houdkracht bij nominale bedrijfsdruk	309.7 N
Dwarskracht bij nominale bedrijfsdruk	104 N
Productgewicht	133 g
Bevestigingstype	Via vacuümaansluiting
Vacuümaansluiting	M10
Kleur	Transparant
Shore-hardheid	50 +/- 5

Functie	Waarde
Materiaal inschroeftap	POM Staal, vernikkeld Staal, verzinkt en verchroomd
Materiaal-informatie	RoHS conform
Materiaal zuiger	VMQ (silicone)