Vacuümzuiger ESS-20-BS

Artikelnummer: 189380



Gegevensblad

Functie	Waarde
Hoogtecompensatie zuiger	6 mm
Min. werkstukradius	40 mm
Nominale doorlaat	3 mm
Zuigerdiameter	20 mm
Zuigervolume	1.6 cm³
Aansluitingspositie	Boven
Inbouwpositie	Willekeurig
Toekenning zuignaphouder	Grootte 4
Zuigervorm	Rond vouwbalg 1,5-fach
Bedrijfsdruk	-95 kPa...0 kPa -0.95 bar...0 bar -13.775 psi...0 psi
Nominale bedrijfsdruk	-70 kPa -0.7 bar -10.15 psi
Bedrijfsmedium	atmosferische lucht gebaseerd op ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	1 - lage corrosiebelasting
LABS-conformiteit	VDMA24364-zone III
Geschiktheid voor levensmiddelen	Zie uitgebreide informatie over het materiaal
Omgevingstemperatuur	-30 °C...180 °C
Houdkracht bij nominale bedrijfsdruk	12.9 N
Dwarskracht bij nominale bedrijfsdruk	8 N
Productgewicht	6.7 g
Bevestigingstype	Via vacuümaansluiting
Vacuümaansluiting	M6
Kleur	Transparant
Shore-hardheid	50 +/- 5

Functie	Waarde
Materiaal inschroeftap	Messing, vernikkeld Staal, verzinkt en verchroomd
Materiaal-informatie	RoHS conform
Materiaal zuiger	VMQ (silicone)