# Vacuümzuiger ESS-50-BU

Artikelnummer: 189391





## Gegevensblad

| Functie | Waarde |
|---|---|
| Hoogtecompensatie zuiger | 11 mm |
| Min. werkstukradius | 150 mm |
| Nominale doorlaat | 3 mm |
| Zuigerdiameter | 50 mm |
| Zuigervolume | 14.23 cm³ |
| Aansluitingspositie | Boven |
| Inbouwpositie | Willekeurig |
| Toekenning zuignaphouder | Grootte 4 |
| Zuigervorm | Rond vouwbalg 1,5-fach |
| Bedrijfsdruk | -95 kPa...0 kPa<br>-0.95 bar...0 bar<br>-13.775 psi...0 psi |
| Nominale bedrijfsdruk | -70 kPa<br>-0.7 bar<br>-10.15 psi |
| Bedrijfsmedium | atmosferische lucht gebaseerd op ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
| Corrosiebestendigheidsklasse KBK | 1 - lage corrosiebelasting |
| LABS-conformiteit | VDMA24364-zone III |
| Geschiktheid voor levensmiddelen | Zie uitgebreide informatie over het materiaal |
| Omgevingstemperatuur | -20 °C...60 °C |
| Houdkracht bij nominale bedrijfsdruk | 72.6 N |
| Dwarskracht bij nominale bedrijfsdruk | 47 N |
| Productgewicht | 24.7 g |
| Bevestigingstype | Via vacuümaansluiting |
| Vacuümaansluiting | M6 |
| Kleur | blauw |
| Shore-hardheid | 60 +/- 5 |

| Functie | Waarde |
|---|---|
| Materiaal inschroeftap | Aluminium kneedlegering, vernikkeld<br>Messing, vernikkeld<br>Staal, verzinkt en verchroomd |
| Materiaal-informatie | RoHS conform |
| Materiaal zuiger | PUR |