Meervoudige verdeler QSLV4-3/8-3/8-U

Artikelnummer: 190797

Gegevensblad

Functie	Waarde
Bouwgrootte	Standaard
Nominale doorlaat	5.2 mm
Dichtingstype aan de inschroeftap	Coating
Inbouwpositie	Willekeurig
Constructieve opbouw	Push-Pull-principe
Verpakkingsgrootte	1
Bedrijfsdruk van het volledige temperatuurbereik	-0.095 MPa...1 MPa -0.95 bar...10 bar -13.775 psi...145 psi
Maritieme classificatie	zie certificaat
Bedrijfsmedium	Perslucht conform ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Aanwijzing bij het bedrijfs-/stuurmedium	Geoliede werking mogelijk
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	1 - lage corrosiebelasting
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
Omgevingstemperatuur	-10 °C...60 °C
Max. aanhaalmoment	24 Nm
Productgewicht	99 g
Aantal afvoerleidingen	4
Aantal toevoerleidingen	1
Pneumatische aansluiting 1	Uitwendige schroefdraad 3/8 NPT
Pneumatische aansluiting 2	voor slang met buiten-Ø 3/8" "
Omgevingstemperatuur Fahrenheit	14 °F...140 °F
Kleur demontagering	Grijs
Materiaal inschroeftap	Messing, vernikkeld
Materiaal-informatie	RoHS conform
Materiaal behuizing	PBT
Materiaal demontagering	POM
Materiaal slangafdichting	NBR
Materiaal slangklemsegment	hooggelegeerd staal roestvast