Kogelklepafsluiter HE-3-1/4-1/4-NPT-U

Artikelnummer: 190878



Gegevensblad

Functie	Waarde
Ventielfunctie	3/2 bistabiel
Selectie extra functie	Met luchtafvoerfunctie
Pneumatische aansluiting 1	1/4 NPT
Pneumatische aansluiting 2	1/4 NPT
Bedieningswijze	manueel
Bevestigingstype	Naar keuze: Directe bevestiging via doorgangsboring Directe bevestiging via schroefdraad
Normaal nominaal debiet	625.5 l/min
Nominale doorlaat	4.1 mm
Bedrijfsdruk	-0.095 MPa...1 MPa -0.95 bar...10 bar
Omgevingstemperatuur	0 °C...60 °C
Materiaal behuizing	PBT-versterkt
Bedrijfsmedium	Perslucht conform ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Ontluchtingsfunctie	Niet smoorbaar
Afdichtingsprincipe	Zacht
Inbouwpositie	Willekeurig
Constructieve opbouw	Zuiger-schuif
Besturingstype	direct
Stroomrichting	Niet reversibel
Aanwijzing bij het bedrijfs-/stuurmedium	Geoliede werking mogelijk (in het verdere werking vereist)
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	2 - matige corrosiebelasting
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
Cleanroomklasse	Klasse 4 volgens ISO 14644-1
Mediumtemperatuur	0 °C...60 °C
Productgewicht	58 g
Pneumatische aansluiting 3	Niet gekanaliseerd
Materiaal inschroeftap	Messing, vernikkeld
Materiaal-informatie	RoHS conform
Materiaal afdichtingen	NBR