Vacuümzuignap ESV-30-SN

Artikelnummer: 190984



Gegevensblad

Functie	Waarde
Min. werkstukradius	110 mm
Zuigerdiameter	30 mm
Zuigervolume	0.867 cm³
Aansluitingspositie	Boven
Inbouwpositie	Willekeurig
Zuigervorm	Rond vlak
Bedrijfsdruk	-95 kPa...0 kPa -0.95 bar...0 bar -13.775 psi...0 psi
Nominale bedrijfsdruk	-70 kPa -0.7 bar -10.15 psi
Bedrijfsmedium	atmosferische lucht gebaseerd op ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
LABS-conformiteit	VDMA24364-A1-L
Geschiktheid voor levensmiddelen	Zie uitgebreide informatie over het materiaal
Omgevingstemperatuur	-10 °C...70 °C
Houdkracht bij nominale bedrijfsdruk	40.8 N
Productgewicht	2.7 g
Kleur	Zwart
Shore-hardheid	60 +/- 5
Materiaal-informatie	RoHS conform
Materiaal zuiger	NBR