Vacuümzuignap ESV-80-EU

Artikelnummer: 191044



Gegevensblad

Functie	Waarde
Min. werkstukradius	160 mm
Zuigerdiameter	80 mm
Zuigervolume	44.18 cm³
Aansluitingspositie	Boven
Inbouwpositie	Willekeurig
Zuigervorm	rond extra-diep
Bedrijfsdruk	-95 kPa...0 kPa -0.95 bar...0 bar -13.775 psi...0 psi
Nominale bedrijfsdruk	-70 kPa -0.7 bar -10.15 psi
Bedrijfsmedium	atmosferische lucht gebaseerd op ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
LABS-conformiteit	VDMA24364-zone III
Geschiktheid voor levensmiddelen	Zie uitgebreide informatie over het materiaal
Omgevingstemperatuur	-20 °C...60 °C
Houdkracht bij nominale bedrijfsdruk	275 N
Productgewicht	41 g
Kleur	blauw
Shore-hardheid	60 +/- 5
Materiaal-informatie	RoHS conform
Materiaal zuiger	PUR