# Vacuümzuignap ESV-80-BN

Artikelnummer: 191066





## Gegevensblad

| Functie | Waarde |
|---|---|
| Hoogtecompensatie zuiger | 10 mm |
| Min. werkstukradius | 430 mm |
| Zuigerdiameter | 80 mm |
| Zuigervolume | 63.9 cm³ |
| Aansluitingspositie | Boven |
| Inbouwpositie | Willekeurig |
| Zuigervorm | Rond vouwbalg 1,5-fach |
| Bedrijfsdruk | -95 kPa...0 kPa<br>-0.95 bar...0 bar<br>-13.775 psi...0 psi |
| Nominale bedrijfsdruk | -70 kPa<br>-0.7 bar<br>-10.15 psi |
| Bedrijfsmedium | atmosferische lucht gebaseerd op ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
| LABS-conformiteit | VDMA24364-A1-L |
| Geschiktheid voor levensmiddelen | Zie uitgebreide informatie over het materiaal |
| Omgevingstemperatuur | -10 °C...70 °C |
| Houdkracht bij nominale bedrijfsdruk | 213.6 N |
| Productgewicht | 39 g |
| Kleur | Zwart |
| Shore-hardheid | 50 +/- 5 |
| Materiaal-informatie | RoHS conform |
| Materiaal zuiger | NBR |