Vacuümzuignap ESV-40-CS

Artikelnummer: 191076





Gegevensblad

Functie	Waarde
Hoogtecompensatie zuiger	12.8 mm
Min. werkstukradius	100 mm
Zuigerdiameter	40 mm
Zuigervolume	19.72 cm³
Aansluitingspositie	Boven
Inbouwpositie	Willekeurig
Zuigervorm	Rond vouwbalg 3,5-voudig
Bedrijfsdruk	-95 kPa...0 kPa -0.95 bar...0 bar -13.775 psi...0 psi
Nominale bedrijfsdruk	-70 kPa -0.7 bar -10.15 psi
Bedrijfsmedium	atmosferische lucht gebaseerd op ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
LABS-conformiteit	VDMA24364-zone III
Geschiktheid voor levensmiddelen	Zie uitgebreide informatie over het materiaal
Omgevingstemperatuur	-30 °C...180 °C
Houdkracht bij nominale bedrijfsdruk	42.4 N
Productgewicht	13 g
Kleur	Transparant
Shore-hardheid	50 +/- 5
Materiaal-informatie	RoHS conform
Materiaal zuiger	VMQ (silicone)