Schokdemper YSR-10-10-C

Artikelnummer: 191199



Gegevensblad

Functie	Waarde
Bouwgrootte	10
Slag	10 mm
Demping	Zelfinstellend
Inbouwpositie	Willekeurig
Positiedetectie	zonder
Max. impactsnelheid	3 m/s
Terugsteltijd bij ruimtetemperatuur	0.2 s
Retourtijd bij min. omgevingstemperatuur	1 s
Werking	Enkelwerkend Drukkend
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	2 - matige corrosiebelasting
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
Omgevingstemperatuur	-10 °C...80 °C
Dempingslengte	10 mm
Max. aanslagkracht	700 N
Max. energie-opname per slag	6 J
Max. energieverbruik per uur	26000 J
Max. restenergie	0.03 J
Retourkracht	3.5 N
Min. invoerkracht	25 N
Productgewicht	51 g
Massabereik	25 kg
Bevestigingstype	Met contramoer
Materiaal-informatie	RoHS conform
Materiaal afdichtingen	NBR
Materiaal behuizing	Gegalvaniseerd staal
Materiaal zuigerstang	Hooggelegeerd staal