Lichtgevende afdichting MC-LD-230AC

Artikelnummer: 19146

Gegevensblad

Functie	Waarde
Schakelpositie-indicator	LED
Bevestigingstype	Op magneetventiel met centrale schroef M3
Productgewicht	1.6 g
Elektrische aansluiting	Vorm A conform DIN EN 175301-803 Vierhoekige bouwvorm MSC
Nominale bedrijfsspanning AC	230 V
Piekspanningsweerstand	4 kV
Aarddraadaansluiting	Voorhanden
Nominaal vermogen oplichtende afdichting	0.33 W
Toegestane spanningsschommelingen	+/- 10 %
Beschermingsklasse	IP65
Omgevingstemperatuur	-25 °C...85 °C
CE-teken (zie conformiteitsverklaring)	Conform EU-laagspanningsrichtlijn
UKCA-teken (zie conformiteitsverklaring)	volgens de UK-voorschriften voor elektrisch productie-apparatuur
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
Vervuilingsgraad	3
Materiaal behuizing	TPE-U(PU)
Kleur	Transparant