# Verzorgingseenheid FRC-3/4-D-5M-O-MAXI-A

Artikelnummer: 192668




## Gegevensblad

| Functie | Waarde |
|---|---|
| Bouwgrootte | Maxi |
| Serie | D |
| Bedieningszekering | Draaiknop met vergrendeling |
| Inbouwpositie | Verticaal +/- 5° |
| Condensaataftap | Volautomatisch |
| Constructieve opbouw | Filterregelaar zonder manometer<br>Proportionele standaard olievernevelaar |
| Max. hoeveelheid condensaat | 80 cm³ |
| Filterfijnheid | 5 µm |
| Schaalbescherming | Metalen beschermkap |
| Drukindicator | G1/4 voorbereid |
| Bedrijfsdruk | 2 bar...12 bar |
| Drukregelbereik | 0.5 bar...12 bar |
| Max. drukhysterese | 0.4 bar |
| Normaal nominaal debiet | 7000 l/min |
| Bedrijfsmedium | Perslucht conform ISO 8573-1:2010 [7:9:-]<br>Inerte gassen |
| Aanwijzing bij het bedrijfs-/stuurmedium | Geoliede werking mogelijk (in het verdere werking vereist) |
| LABS-conformiteit | VDMA24364-B1/B2-L |
| Luchtreinheidsklasse aan de uitgang | Perslucht conform ISO 8573-1:2010 [6:8:-]<br>Inerte gassen |
| Mediumtemperatuur | -10 °C...60 °C |
| Omgevingstemperatuur | -10 °C...60 °C |
| Productgewicht | 2390 g |
| Bevestigingstype | Leidinginbouw<br>Met toebehoren |
| Pneumatische aansluiting 1 | G3/4 |
| Pneumatische aansluiting 2 | G3/4 |
| Materiaal-informatie | RoHS conform |
| Materiaal behuizing | Persgegoten zink |
| Materiaal schaal | PC |