Plug met kabel KMYZ-4-24-0,5-B

Artikelnummer: 193690

Gegevensblad

Functie	Waarde
Bevestigingstype	Op magneetventiel met centrale schroef M2
Inbouwpositie	Willekeurig
Productgewicht	10 g
Elektrische aansluiting	Haakse contactdoos Kabel vierhoekige constructie MSZC
Bereik voor bedrijfsspanning DC	3 V...36 V
Nominale bedrijfsspanning DC	24 V
Stroombelastbaarheid bij 40°C	1 A
Aarddraadaansluiting	Niet aanwezig
Kabellengte	0.5 m
Kabeleigenschap	Standaard
Kabelmontage	2 x 0,35 mm²
Beschermingsklasse	IP40
Omgevingstemperatuur	-10 °C...50 °C
CE-teken (zie conformiteitsverklaring)	conform EU-RoHS-richtlijn
UKCA-teken (zie conformiteitsverklaring)	volgens de UK RoHS-voorschriften
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
Materiaal-informatie	RoHS conform
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	1 - lage corrosiebelasting
Materiaal kabelmantel	PVC
Materiaal behuizing	PA
Materiaal steekcontacten	Brons