Smoorventiel GRO-QS-3

Artikelnummer: 193971



Gegevensblad

Functie	Waarde
Ventielfunctie	Smoorfunctie
Pneumatische aansluiting 1	QS-3
Pneumatische aansluiting 2	QS-3
Instelelement	Kartelschroef
Bevestigingstype	Naar keuze: Frontpaneelinbouw met doorgangsboring Met toebehoren
Normaal nominaal debiet in smoorrichting	85 l/min
Normaal nominaal debiet in terugslagrichting	120 l/min
Bedrijfsdruk	0 bar...10 bar
Omgevingstemperatuur	-10 °C...60 °C
Materiaal behuizing	PA-versterkt
Explosiebescherming	Aanwijzing in het attest in acht nemen Zone 1 (ATEX) Zone 2 (ATEX) Zone 21 (ATEX) Zone 22 (ATEX)
Inbouwpositie	Willekeurig
Bedrijfsmedium	Perslucht conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4]

Functie	Waarde
Aanwijzing bij het bedrijfs-/stuurmedium	Geoliede werking mogelijk (in het verdere werking vereist)
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
Mediumtemperatuur	-10 °C...60 °C
Productgewicht	12 g
Materiaal-informatie	RoHS conform
Materiaal afdichtingen	NBR
Materiaal demontagering	POM
Materiaal kartelkop	PA-versterkt
Materiaal regelschroef	Hooggelegeerd staal