Spiraal-kunststofleiding PUN-8X1,25-S-6-SW

Artikelnummer: 197610

Gegevensblad

Functie	Waarde
Werklengte	6 m
Buiten-Ø	8 mm
Bloklengte	0.904 m
Binnen-Ø	5.7 mm
Wikkeldiameter	60 mm
Aantal wendingen	87
Temperatuurafhankelijke bedrijfsdruk	-0.95 bar...10 bar
Goedkeuring	TÜV
Certificaat instantie van afgifte	B 013277 0506 00
Bedrijfsmedium	Perslucht conform ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
Omgevingstemperatuur	-35 °C...60 °C
Productgewicht	440 g
Pneumatische aansluiting	voor steekaansluiting met buiten-Ø 8 mm voor steeknippel-binnen-Ø 6 mm met wartelmoer voor steeknippel met binnen-Ø 6 mm
Kleur	Zwart
Shore-hardheid	D 52 +/-3
Materiaal slang	TPE-U(PU)