Spiraal-kunststofleiding PUN-12X2-S-1-SW

Artikelnummer: 197614

Gegevensblad

Functie	Waarde
Werklengte	1 m
Buiten-Ø	12 mm
Bloklengte	0.32 m
Binnen-Ø	8 mm
Wikkeldiameter	95 mm
Aantal wendingen	9
Temperatuurafhankelijke bedrijfsdruk	-0.95 bar...10 bar
Goedkeuring	TÜV
Certificaat instantie van afgifte	B 013277 0506 00
Bedrijfsmedium	Perslucht conform ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
Omgevingstemperatuur	-35 °C...60 °C
Productgewicht	200 g
Pneumatische aansluiting	voor steekaansluiting met buiten-Ø 12 mm
Kleur	Zwart
Shore-hardheid	D 52 +/-3
Materiaal slang	TPE-U(PU)