Duo-spiraal-kunststofslang PUN-4X0,75-S-1,5-DUO-BS

Artikelnummer: 197619

Gegevensblad

Functie	Waarde
Werklengte	1.5 m
Buiten-Ø	4 mm
Bloklengte	0.668 m
Binnen-Ø	2.6 mm
Wikkeldiameter	25 mm
Aantal wendingen	70
Temperatuurafhankelijke bedrijfsdruk	-0.95 bar...10 bar
Goedkeuring	TÜV
Certificaat instantie van afgifte	B 013277 0506 00
Bedrijfsmedium	Perslucht conform ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
Omgevingstemperatuur	-35 °C...60 °C
Productgewicht	84 g
Pneumatische aansluiting	voor insteekaansluiting met buiten-Ø 4 mm voor steeknippel-binnen-Ø 3 mm met wartelmoer voor steeknippel met binnen-Ø 3 mm
Kleur	Blauw/zwart
Shore-hardheid	D 52 +/-3
Materiaal slang	TPE-U(PU)