# Spiraal-kunststofleiding PPS-4-7,5-1/4-BL

Artikelnummer: 19798

## Gegevensblad

| Functie | Waarde |
|---|---|
| Werklengte | 7.5 m |
| Buiten-Ø | 6.3 mm |
| Bloklengte | 0.34 m |
| Binnen-Ø | 4.7 mm |
| Wikkeldiameter | 75 mm |
| Aantal wendingen | 44 |
| Temperatuurafhankelijke bedrijfsdruk | -0.95 bar...21.2 bar |
| Bedrijfsmedium | Perslucht conform ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
| Corrosiebestendigheidsklasse KBK | 1 - lage corrosiebelasting |
| LABS-conformiteit | VDMA24364-B2-L |
| Omgevingstemperatuur | -30 °C...80 °C |
| Nominaal aanhaalmoment | 11 Nm |
| Tolerantie t.o.v. het nominale aanhaalmoment | ± 20 % |
| Productgewicht | 249 g |
| Pneumatische aansluiting 1 | Uitwendige schroefdraad G1/4 |
| Pneumatische aansluiting 2 | Uitwendige schroefdraad G1/4 |
| Kleur | blauw |
| Materiaal aansluitschroefdraad | Messing |
| Materiaal-informatie | RoHS conform |
| Materiaal knikbeveiliging | Staal<br>Verzinkt |
| Materiaal slang | PA12-P |