Draaiverdeler GF-1/4

Artikelnummer: 2094

Gegevensblad

Functie	Waarde
Nominale doorlaat	11.5 mm
Inbouwpositie	Willekeurig
Bedrijfsdruk van het volledige temperatuurbereik	-0.95 bar...10 bar
Max. toerental	300 1/min
Bedrijfsmedium	Perslucht conform ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Aanwijzing bij het bedrijfs-/stuurmedium	Geoliede werking mogelijk (in het verdere werking vereist)
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
Mediumtemperatuur	-10 °C...60 °C
Omgevingstemperatuur	-10 °C...60 °C
Pneumatische aansluiting 1	Uitwendige schroefdraad G1/4
Pneumatische aansluiting 2	Inwendige schroefdraad G1/4
Materiaal-informatie	RoHS conform