Tandwielkast EMGA-40-P-G5-EAS-40

Artikelnummer: 2297685



Gegevensblad

Functie	Waarde
Flensgrootte tandwielkast	40 mm
Flensgrootte motor	40 mm
Verdraaispeling	0.25 deg
Type tandwielkast	Planetaire tandwielkast
Tandwieloverbrenging	5:1
Max. aandrijftoerental	18000 1/min
Bedrijfstemperatuur tandwielkast	-25 °C...90 °C
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
Beschermingsklasse	IP54
Continu draaimoment	14 Nm
Massatraagheidsmoment van de overbrenging	0.019 kgcm²
Max. uitgangskoppel	22 Nm
Max. rendement	98 %
Verdraaiingstijfheid	1 Nm/arcmin
Productgewicht	350 g
Mechanische aansluiting uitgaande zijde reductiekast	40G
Mechanische aansluiting ingaande zijde reductiekast	40P
Materiaal-informatie	RoHS conform