Adapterkit DHAA-G-Q5-25-B13-40

Artikelnummer: 2376728



Gegevensblad

Functie	Waarde
Bouwgrootte	40
Inbouwpositie	Willekeurig
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	2 - matige corrosiebelasting
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
Productgewicht	155 g
Bevestigingstype	met doorgangsboring en schroef Met centreerhuls en -pen
Materiaal-informatie	RoHS conform
Materiaal adapterplaat	Aluminium kneedlegering
Materiaal schroeven	Staal
Materiaal centreerelementen	Staal