Adapterkit DHAA-G-Q5-40-B6-40

Artikelnummer: 2415812



Gegevensblad

Functie	Waarde
Bouwgrootte	40
Inbouwpositie	Willekeurig
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	2 - matige corrosiebelasting
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
Productgewicht	550 g
Bevestigingstype	met doorgangsboring en schroef met centreerhuls
Materiaal-informatie	RoHS conform
Materiaal adapterplaat	Aluminium kneedlegering
Materiaal schroeven	Staal
Materiaal centreerelementen	Staal