Klemhuls EAMH-60-6-C18.1

Artikelnummer: 2428515

Gegevensblad

Functie	Waarde
Bouwgrootte	60
Inbouwpositie	Willekeurig
Max. toerental	6000 1/min
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
Lagertemperatuur	-25 °C...60 °C
Relatieve luchtvochtigheid	0 - 95 %
Omgevingstemperatuur	-10 °C...60 °C
Massatraagheidsmoment	1.46 kgmm2
Productgewicht	36 g
Materiaal-informatie	RoHS conform