Aanslagkit DADP-ES-Q12-40

Artikelnummer: 2536506

Gegevensblad

Functie	Waarde
Bouwgrootte	40
Instelbereik zwenkhoek	0 deg...270 deg
Inbouwpositie	Willekeurig
Fijnafstelling	-6 deg
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	1 - lage corrosiebelasting
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
Omgevingstemperatuur	0 °C...60 °C
Productgewicht	450 g
Bevestigingstype	met doorgangsboring
Materiaal-informatie	RoHS conform
Materiaal aanslagen	hooggelegeerd staal roestvast
Materiaal hefboom	Berylliumbrons vernikkeld
Materiaal schijf	Aluminium kneedlegering, geanodiseerd